

LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10

EAN 4031582419108



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nume produs | Linea light |
| Tip | Rola pivotantă cu Frână de roată |
| Standard | EN12528 - Role pentru mobilier |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 90 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 180 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 75,5 mm |
| Lățime totală | 55 mm |
| Greutate totală | 0,175 kg |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 75 mm |
| Benză de rulare | 15 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |

FURCA

| | |
|------------------------|---------------------|
| Material | Poliamidă |
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant | Tijă , pivotantă |
| Offset | 23 mm |
| Raza de pivotare | 81 mm |
| Interferență pivotantă | 162 mm |
| Diametru cupolă | 30 mm |

RACORD

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 10 mm |

Designer
DeutscherPremiul
InterzumPremiul pentru
Design IF

LINEA LIGHT

5925UAO075L51-10

EAN 4031582419108



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE



Designer
Deutscher



Premiul
Interzum



Premiul pentru
Design IF