

## ZETA

4687ITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582337600

Numărul de comandă 00833927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Zeta                                   |
| Tip de carcasă                    | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport      |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 700 kg                                 |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 560 kg                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 1400 kg                                |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 240 mm                                 |
| Lățime totală                     | 96 mm                                  |
| Greutate totală                   | 3,881 kg                               |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Aluminiu                    |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, Turnată         |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Roată                                   | Gri trafic A (RAL7042)      |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 200 mm                      |
| Benză de rulare                         | 50 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 50 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A               |

## FURCA

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Material               | Tablă de oțel, foarte grea                    |
| FormăFurcă             | Larg, Rezistent                               |
| Rulment pivotant       | Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil |
| Culoare                | Pasivat în albastru                           |
| Offset                 | 55 mm                                         |
| Raza de pivotare       | 161 mm                                        |
| Interferență pivotantă | 322 mm                                        |
| Diametru cupolă        | 96 mm                                         |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 105 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# ZETA

4687ITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582337600

Numărul de comandă 00833927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

