

# FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ● ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Forma                                        |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 125 kg                                       |
| Plage de température (minimale) | -18 °C                                       |
| Plage de température (maximale) | 120 °C                                       |
| Hauteur                         | 166 mm                                       |

## ROUE

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                               |
|                       | souple                                  |
| Bandage               | Pneu élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement             | Roulement à billes de précision         |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                      |
| Diamètre              | 125 mm                                  |
| Largeur du Bandage    | 18 mm                                   |
| Dureté du Bandage (A) | 60 Shore A                              |

## CHAPE

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Matériau             | Moulage-en-zinc / Aluminium     |
| Forme Chape          | Double Roue Roue Chape          |
| Pivot                | Roulement à billes de précision |
| Déport               | 41 mm                           |
| Rayon d'encombrement | 117 mm                          |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 92 mm                |
| Largeur de plaque                     | 64 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 73 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 43 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 45 mm                |
| Diamètre du trou de la plaque         | 10,7 mm              |

# FORMA

6941UFP125P33 WHITE

EAN 4031582477375



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

