

ELASTECH

IFP160X50-Ø20

EAN 4031582319811
Bestelnummer 00805136

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Aluminium
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	68 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	350 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	280 kg
Statisch Draagvermogen	700 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	1,204 kg

ELASTECH

IFP160X50-Ø20

EAN 4031582319811
Bestelnummer 00805136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

