

# STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Productnaam                  | Stylea                  |
| Type                         | Wielen met Wielslot     |
| Standaard                    | EN12528 - Meubel wielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                  |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                  |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                  |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                   |
| Totale hoogte                | 101 mm                  |
| Totale breedte               | 75 mm                   |

## WIEL

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Materiaal wielkern | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering           | Precisie kogellagers   |
| As                 | Geklinkt               |
| Afdekkapjes        | Met draadbeschermer    |
| Diameter           | 100 mm                 |
| Breedte Loopvlak   | 20 mm                  |

## BEHUIZING

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal       | Polyamide               |
| Vork Vorm       | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager      | Kraagpen, draaiend      |
| Zwenk radius    | 112 mm                  |
| Draaicirkel     | 224 mm                  |
| Diameter koepel | 41 mm                   |

## FITTING

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Type bevestiging | Blind gat voor B10-fitting |
| Boutgat diameter | 11 mm                      |

# STYLEA

5925UAP100L51-11 DOM41

EAN 4031582370652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

