

PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Номер заказа 00038262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, черная
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	300 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	58 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	250 kg
Грузоподъемность статическая	500 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	2,821 kg

PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357
Номер заказа 00038262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

