

# ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608

Objednávací číslo 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	46 mm
Tvrdość Běhoun (A)	63 Obuv A

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	400 kg
Statická Nosnost	800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	1,244 kg

# ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608  
Objednáací číslo 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

