

STORA

2370PIP125S74

EAN 4031582369328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stora
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	154 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
	mīksts
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (A)	75 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plāns
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Ofsets	38 mm
Pagrieziena rādiuss	100,5 mm
Grozāms savienojums	201 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Sešstūra vītņstienis, augšējais, kniedēts
--------------------	---