

GALEA STAINLESS

5080YGM100R05-22X40

EAN 4031582355703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта | Galea stainless |
| Тип | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Электропроводящий | ✓ |
| Нержавеющая сталь | ✓ |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 139 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса | Полипропилен, электропроводный |
| Материал протектора | Термопластичная резина, электропроводная |
| Подшипник | Подшипник скольжения Нержавеющая сталь |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 30 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|---|
| Материал | Полиамид |
| Форма Вилы | Закрыто |
| Поворотный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Офсет (Смещение) | 40 mm |
| Радиус поворота | 90 mm |
| Поворотное соединение | 180 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--------------|--------------------------|
| Тип фитинга | Цельный Стержень круглый |
| Диаметр Болт | 22 mm |
| Длина Болт | 40 mm |

GALEA STAINLESS

5080YGM100R05-22X40

EAN 4031582355703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

