

ALPHA

3477UOO080P30-13

EAN 4031582306125

Numéro de commande 00007217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante à blocage total
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	108 mm
Largeur totale	75 mm
Poids	0,772 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	34 mm
Largeur du corps de roue	34 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur	Zingué bleu
Déport	44,5 mm
Rayon d'encombrement	121 mm
Diamètre d'encombrement	242 mm
Diamètre du dôme	75 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	13 mm

ALPHA

3477UOO080P30-13

EAN 4031582306125

Numéro de commande 00007217



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

