



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Galea
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	139 mm
Totale breedte	65 mm
Totaal gewicht	0,44 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Lichtgrijs (RAL7035)
Offset	40 mm
Zwenk radius	90 mm
Uitzwenking	180 mm
Diameter koepel	59 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager
Kleur loopvlak	Verkeersgrijs A (RAL7042)
Kleur Wiel	Verkeersgrijs A (RAL7042)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	90 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	90 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	50 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	54,4 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	70 mm
Diameter bevestigingsgat	8,2 mm

GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594

Bestelnummer 00071776

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

