

## LINEA

5947XSP125R05-22

EAN 4031582352047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ● |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Linea                          |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Standardní                  | EN12530 – Kolečka zařízení     |
| Nosnost 3 km/h              | 130 kg                         |
| Elektrické vodivé           | ✓                              |
| Statický Nosnost            | 260 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                          |
| Celková výška               | 145 mm                         |
| Celková šířka               | 82 mm                          |
| Celková hmotnost            | 1,068 kg                       |

## KOLO

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Materiál těla      | Polyamid, elektricky vodivý               |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko                  |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem                      |
| Průměr             | 125 mm                                    |
| Šířka Běhoun       | 20 mm                                     |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                                 |

## UCHYCENÍ

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Materiál             | Polyamid                 |
| Tvar Vidlice         | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko       | Přesné kuličkové ložisko |
| Offset               | 40 mm                    |
| Radius otočení       | 129 mm                   |
| Otočné rušení        | 258 mm                   |
| Průměr otočné kamery | 52 mm                    |

## MONTÁŽ

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Typ montáže   | Pevný Přírubový čep kulatý |
| Průměr Matice | 22 mm                      |
| Délka Matice  | 40 mm                      |

Návrhář klub  
DeutscherOcenění  
Interzum  
AwardOcenění IF  
Design  
Award

# LINEA

5947XSP125R05-22

EAN 4031582352047

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

