

P10-40X17 / 8

EAN 4031582320114  
Номер заказа 00071744



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Название продукта            | Аксессуар      |
| Тип корпуса                  | Принадлежность |
| Грузоподъемность при 3 км/ч  | 40 kg          |
| Грузоподъемность статическая | 80 kg          |
| Общая высота                 | 8 mm           |
| Общий вес                    | 0,042 kg       |

ФИТИНГ

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Тип фитинга                              | Стержень с U-образной пластиной |
| Длина пластины                           | 40 mm                           |
| Ширина пластины                          | 17 mm                           |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 32 mm                           |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 32 mm                           |
| Диаметр отверстия пластины               | 4 mm                            |