

# ANIKA

5920UAI055L51-10

EAN 4031582406351



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nume produs                       | Anika                          |
| Tip                               | Rola pivotantă                 |
| Standard                          | EN12528 - Role pentru mobilier |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 kg                          |
| Conductiv electric                | Nu                             |
| Inoxidabil                        | Nu                             |
| Capacitate de încărcare statică   | 80 kg                          |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                         |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                          |
| Înălțime totală                   | 57 mm                          |
| Lățime totală                     | 37 mm                          |
| Greutate totală                   | 0,07 kg                        |

## FURCA

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Materialul de construcție | Poliamidă           |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant          | Tijă , pivotantă    |
| Raza de pivotare          | 47 mm               |
| Interferență pivotantă    | 94 mm               |
| Diametru cupolă           | 18 mm               |

## ROATĂ

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                    |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat        |
| Lagăr                                   | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Axă                                     | Rivrat                       |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet  |
| Diametru                                | 55 mm                        |
| Benză de rulare                         | 11 mm                        |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A                |

## RACORD

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare           | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 10 mm                           |

Premiul  
Interzum

