

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus de carcassa	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga estàtica	250 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	82,5 mm
Pes total	0,5 kg

RODA

Material corporal	Poliàmida, súper pesada
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Roamiento de rodillos ratpenat
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	70 Shore D

SUPORT

Desplaçament	36 mm
Scio de giro	63 mm
Sterferencia de giro	126 mm

FITACIÓ

Placa llarga	73 mm
Placa ampla	73 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	58 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	58 mm
Placa de diàmetre	7 mm

MÉS INFORMACIÓ

Si us plau, calculeu la tracidad de carga total per a l'aplicació com el doble de la tracidad de carga d'una sola roda quan s'utilitzen quatre rodes.

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

