

## LINEA CLINIC

5944USC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382563



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ● ●

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ● ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Linea clinic                                         |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale |
| Standard                            | EN12531 - Ruote per letti ospedalieri                |
| Portata a 3 km/h                    | 150 kg                                               |
| Elettricamente conduttivo           | ✓                                                    |
| Portata statica                     | 450 kg                                               |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                                               |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                                                |
| Altezza totale                      | 155 mm                                               |
| Larghezza complessiva               | 71 mm                                                |
| Peso complessivo                    | 1,147 kg                                             |
| Certificazione                      | Testato e monitorato da TÜV Süd                      |

## RUOTA

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo      |
| Cuscinetto                | Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile |
| Parafili                  | Con parafili                                   |
| Diametro                  | 150 mm                                         |
| Larghezza battistrada     | 15 mm                                          |

## SUPPORTO

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Materiale                 | Poilammide                                        |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato                                |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetti a sfere di precisione                  |
| Disassamento              | 47,5 mm                                           |
| Raggio di piroettamento   | 122,5 mm                                          |
| Ingombro di piroettamento | 254 mm                                            |
| Suggerimento              | Supporto con Spazzacavo integrato in Polietilene. |

## FISSAGGIO

|                   |                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta                                        |
| Diametro bullone  | 32 mm                                                                                           |
| Lunghezza bullone | 50 mm                                                                                           |
| Suggerimento      | Il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. |

Club del  
progettista  
tedescoPremio  
InterzumPremio di  
Design iF

# LINEA CLINIC

5944USC150R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382563



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

