

# PURETECH

FVP 200x75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Numéro de commande 00001007



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



## ROUE


|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tread hardness           | souple |
| Corps de roue            | Fonte  |
| Diamètre                 | 200 mm |
| Largeur du bandage       | 75 mm  |
| Diamètre de l'alésage    | 20 mm  |
| Longueur de moyeu        | 90 mm  |
| Largeur du corps de roue | 75 mm  |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Puretech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 600 kg   |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 500 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 1000 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C   |
| Plage de température (maximale) | 80 °C    |
| Poids                           | 5.91 kg  |




# PURETECH

FVP 200x75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Numéro de commande 00801897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.