PURETECH

FVP 200x75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Numéro de commande 00801807



ROUE

Tread hardness	souple
Corps de roue	Fonte
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	75 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Largeur du corps de roue	75 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●○○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	5.91 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

FVP 200x75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Numéro de commande 00801897

Dessins du produit



PURETECH

FVP 200x75-Ø20 H190

EAN 4031582319514

Numéro de commande 00801897

