

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 运动噪音 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 损耗 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ○ ○ ○ ○ ○ |

核心属性

| | |
|-----------|------------|
| 产品名称 | Footmaster |
| 外壳类型 | 万向脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 250 kg |
| 导电 | 否 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 250 kg |
| 温度范围 (最低) | -10 °C |
| 最高温度范围 | 90 °C |
| 总高 | 82.5 mm |
| 总宽度 | 70 mm |
| 总重量 | 0.7 kg |

支架

| | |
|------|--------|
| 颜色 | 白色 |
| 偏移量 | 38 mm |
| 旋转半径 | 63 mm |
| 转向干涉 | 126 mm |
| 圆顶直径 | 70 mm |

轮子

| | |
|------|----------|
| 轴承 | 滚柱轴承, 阻尼 |
| 轮子颜色 | 黑色 |
| 直径 | 50 mm |
| 胎面宽度 | 25 mm |
| 轮体宽度 | 25 mm |

固定件

| | |
|------------|-------|
| 上板长 | 73 mm |
| 上板宽 | 73 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 58 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 58 mm |
| 上板孔直径 | 7 mm |

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298

订单号 00062080

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

