产品信息

ALPHA

3478PJR160P63

EAN 4031582306590



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	160 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	320 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	200 mm
总宽度	115 mm
总重量	1.38 kg

支架

外壳材料	钢板，重型
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色 （RAL7001）
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	40 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 （A）	80 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	115 mm
上板孔长度（最小）	75 mm
上板孔长度（最大）	80 mm
上板孔宽度（最小）	75 mm
上板孔宽度（最大）	105 mm
上板孔直径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA

3478PJR160P63

EAN 4031582306590

订单号 00038759

产品图纸





