

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835
 订单号 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	50 mm
胎面宽度	20 mm
轴孔直径	6 mm
中心长度	22 mm
轮体宽度	20 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Maxtech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	50 kg
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
最高温度范围	80 ° C
总重量	0.066 kg

产品信息

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835
订单号 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

