

ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690

Número de comanda 00031810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ●
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Elastech
Tipus de carcassa	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	160 kg
Tracidad de carga estàtica	320 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,294 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	34 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	8,3 mm
Longitud del cub	45 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	63 Shore A

ELASTECH

UFP100X34-Ø8

EAN 4031582338690

Número de comanda 00031810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

