

ALPHA STAINLESS

8478UFX160P63

EAN 4031582313369



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha stainless
Tipo	Ruota fissa
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	300 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	200 mm
Larghezza complessiva	115 mm
Peso complessivo	1,85 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Largo
Colore	Acciaio Inossidabile

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Con parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	46 mm
Larghezza corpo	46 mm
Durezza del Battistrada (A)	63 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	137 mm
Larghezza della piastra	115 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

ALPHA STAINLESS

8478UFX160P63

EAN 4031582313369

Numero d'ordine 00035534

Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

