

# DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide, super pesante
Materiale del battistrada	Doppia flangia con piste
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	26 mm
Asse diametro del foro	15 mm
Lunghezza mozzo	32 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech plus
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	240 kg
Portata a 6 km/h	200 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	480 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C

# DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Numero d'ordine 00860912  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

