INFORMAZIONI DI PRODOTTO

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide, super pesante
Materiale del battistrada	Doppia flangia con piste
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	26 mm
Asse diametro del foro	15 mm
Lunghezza mozzo	32 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●●●
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●●●
Resistenza alla corrosione	●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech plus
Tipo	Ruota
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	240 kg
Portata a 6 km/h	200 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	480 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Numero d'ordine 00860912

Disegni del prodotto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH