INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# AGILA CARE

## 2476XSP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582358117



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●○○ |
| Atriție | ●●●○○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●○○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Agila care |
| Tip | Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg |
| Conductiv electric | Da |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 200 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 138 mm |
| Greutate totală | 0,84 kg |

### FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 38 mm |
| Raza de pivotare | 88 mm |
| Interferență pivotantă | 176 mm |

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Poliamidă, conductivă electric |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan, Injectat, conductiv electric |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 100 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |

### RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Tijă cu Gaură pentru came pentru barele de profil |
| Diametru Șurub | 28 mm |
| Lungime Șurub | 96 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA CARE

2476XSP100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582358117

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH