INFORMAÇÕES DO PRODUTO

DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 HL44

EAN 4031582452877



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech silent
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	160 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	320 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,4 kg

RODA

Material do centro da roda	Amortecimento, material híbrido
Material do piso da roda	Poliamida
Rolamento	Rolamento
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	36 mm
Diâmetro do furo do eixo	12 mm
Comprimento do cubo	44 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 HL44

EAN 4031582452877

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desenhos do produto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH