

# MAXTECH

PNR389X85-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Materiale del corpo       | Polipropilene          |
| Materiale del battistrada | Schiuma di poliuretano |
| Cuscinetto                | Cuscinetto a rulli     |
| Parafili                  | Senza parafili         |
| Diametro                  | 389 mm                 |
| Larghezza battistrada     | 85 mm                  |
| Asse diametro del foro    | 20 mm                  |
| Lunghezza mozzo           | 74 mm                  |

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nome del prodotto     | Maxtech |
| Tipo di alloggiamento | Ruota   |
| Portata a 3 km/h      | 75 kg   |
| Portata statica       | 150 kg  |
| Peso complessivo      | 1,95 kg |

# MAXTECH

PNR389X85-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

