

MAXTECH

PNR389X85-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Maxtech

Tipo Ruota

Portata a 3 km/h 75 kg

Portata statica 150 kg

Peso complessivo 1,95 kg

RUOTA

Materiale del corpo Polipropilene

Materiale del battistrada Schiuma di poliuretano

Cuscinetto Cuscinetto a rulli

Parafili Senza parafili

Diametro 389 mm

Larghezza battistrada 85 mm

Asse diametro del foro 20 mm

Lunghezza mozzo 74 mm

MAXTECH

PNR389X85-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

