

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Numéro de commande 00000100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Capacité de charge à 3 km/h	310 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	150 mm
Largeur totale	118 mm
Poids	6.66 kg

CHAPE

Déport	30 mm
Rayon d'encombrement	84 mm
Diamètre d'encombrement	168 mm
Diamètre du dôme	104 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	30 mm
Largeur du corps de roue	30 mm

RACCORD

Longueur de la platine	112 mm
Largeur de la platine	112 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	92 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	92 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Numéro de commande 00800103

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

