

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Numéro de commande 00000100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Usure                     | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ○ ○ ○ ○ ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Nom du produit                  | Footmaster |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 310 kg     |
| Conducteur d'électricité        | no         |
| Inoxydable                      | no         |
| Plage de température (minimale) | -10 °C     |
| Plage de température (maximale) | 90 °C      |
| Hauteur                         | 150 mm     |
| Largeur totale                  | 118 mm     |
| Poids                           | 6.66 kg    |

### CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 30 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 84 mm  |
| Diamètre d'encombrement | 168 mm |
| Diamètre du dôme        | 104 mm |

### ROUE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Diamètre                 | 100 mm |
| Largeur du bandage       | 30 mm  |
| Largeur du corps de roue | 30 mm  |

### RACCORD

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Longueur de la platine                     | 112 mm |
| Largeur de la platine                      | 112 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 92 mm  |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 92 mm  |
| Diamètre des trous de la platine           | 9 mm   |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Numéro de commande 00800103

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

