

DURATECH

TOP 085X90-Ø20 HL90

EAN 4031582331240

Номер на поръчката 00832616



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	85 mm
Ширина на Резба	90 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	90 mm
Ширина на тялото	90 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6204

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ○ ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	800 kg
Товароносимост при 6 км/ч	640 kg
Статичен Товароносимост	1600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0,575 kg

DURATECH

TOP 085X90-Ø20 HL90

EAN 4031582331240

Номер на поръчката 00832616



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

