PRODUKTINFORMATION

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Lumina
Type	Drejeligt Hjul
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	59 mm
Samlet bredde	55 mm
Samlet vægt	0,13 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Zink-støbning/aluminium
Gaffel Form	Dobbelthjul, lukket
Drejekrans	Stift, drejelig
Udfaldsradius	51 mm
Udfaldsdiameter	102 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	8 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

6A20POI050B10-11x20

EAN 4031582311310

Bestillingsnummer 00073573

Produkttegninger

