

# AGILA

2477DYK100R07-Ø21,5-24

EAN 4031582342123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Nume produs                       | Agila                                  |
| Tip                               | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive      |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 80 kg                                  |
| Conductiv electric                | ✓                                      |
| Capacitate de încărcare statică   | 160 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 138 mm                                 |
| Greutate totală                   | 1,126 kg                               |

## ROATĂ

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Material pentru corp           | Tablă de oțel                            |
| Material al benzii de rulare   | Cauciuc solid, negru, conductiv electric |
| Lagăr                          | Rulment cu bile cu con                   |
| Protecție pentru filet         | Cu protecție pentru filet                |
| Diametru                       | 100 mm                                   |
| Benză de rulare                | 32 mm                                    |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 80 Pe malul A                            |

## FURCA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Material               | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă            | Larg                 |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi  |
| Offset                 | 43,5 mm              |
| Raza de pivotare       | 131 mm               |
| Interferență pivotantă | 262 mm               |

## RACORD

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Tip ajustare               | Extensor sintetic, rotund  |
| Montaj expansiune (minim)  | 21,5 mm  |
| Montaj expansiune (maximă) | 24 mm  |
| Indiciu                    | Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. |

# AGILA

2477DYK100R07-Ø21,5-24

EAN 4031582342123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

