

STYLEA

5925UOI035L51-9 LOW

EAN 4031582356762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	50 kg
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	31 mm
总宽度	52 mm
总重量	50 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	35 mm
胎面宽度	11 mm

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
偏移量	12 mm
旋转半径	45 mm
转向干涉	90 mm
圆顶直径	15.2 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	9 mm

STYLEA

5925UOI035L51-9 LOW

EAN 4031582356762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

