

## AGILA

2477DYK075R47-27-30

EAN 4031582341409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○○

Kopás ●●●○○○

Korrozióálló képesség ●●●○○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Agila                       |
| Ház típusa                        | Totálfékes görgő            |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 55 kg                       |
| Elektromosan vezető               | Igen                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 110 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                       |
| Összsúly                          | 0,54 kg                     |

## VÁZ

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles             |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó     |
| Szín         | Kék passzívált     |
| Ellensúlyoz  | 24 mm              |
| Körbeforgás  | 160 mm             |

## KERÉK

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Felépítmény anyaga           | Acéllemez                               |
| Futófelület anyaga           | Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető |
| Csapágy                      | Kúpos golyócsapágy                      |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel                  |
| Átmérő                       | 75 mm                                   |
| Futófelület szélessége       | 25 mm                                   |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                              |

## SZERELVÉNY

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Szerelvény típusa         | Szintetikus feszítő, négyzetes                            |
| Befeszítőcsap (minimális) | 30 mm   |
| Típek                     | Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. |

# AGILA

2477DYK075R47-27-30

EAN 4031582341409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

