

COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Compacta
Korpusa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	25 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	50 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	17 mm
Kopējais platums	20 mm
Kopējais svars	0,01 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Stūrainis
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Kupola diametrs	20 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	14 mm
Protektora platums	14 mm
Korpusa platums	14 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	30 mm
Plāksnes platums	17 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	20 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	20 mm
Plāksnes atveres diametrs	4 mm

COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044

Pasūtījuma numurs 00021120
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

