

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Verloop	○ ○ ○ ○ ○
Corrosieweerstand	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	280 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	280 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	82 mm
Totale breedte	70 mm
Totaal gewicht	0,7 kg

VORK

Kleur	Wit
Offset	36 mm
Zwenk radius	61 mm
Uitzwenking	122 mm
Diameter koepel	70 mm

WIEL

Lager	Rollager, gedempt
Kleur Wiel	Zwart
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Breedte wielkern	25 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212

Bestelnummer 00062140

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

