

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Verloop           | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ○ ○ ○ ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Productnaam                  | Footmaster |
| Type                         | Zwenkwiel  |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 280 kg     |
| Elektrisch geleidend         | Nee        |
| Roestvrij                    | Nee        |
| Statisch Draagvermogen       | 280 kg     |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 90 °C      |
| Totale hoogte                | 82 mm      |
| Totale breedte               | 70 mm      |
| Totaal gewicht               | 0,7 kg     |

## VORK

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kleur           | Wit    |
| Offset          | 36 mm  |
| Zwenk radius    | 61 mm  |
| Uitzwenking     | 122 mm |
| Diameter koepel | 70 mm  |

## WIEL

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Lager            | Rollager, gedempt |
| Kleur Wiel       | Zwart             |
| Diameter         | 50 mm             |
| Breedte Loopvlak | 25 mm             |
| Breedte wielkern | 25 mm             |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212

Bestelnummer 00062140  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

