

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Номер замовлення 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Роликовий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	32 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	34,9 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	91 Прибережний A
Твердість Протектор (D)	40 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Maxtech
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,198 kg

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Номер замовлення 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

