

AGILA

2477UAP150P50

EAN 4031582302325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	185 mm
전체 너비	60 mm
전체 체중	1.128 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	150 mm
트레드 폭	32 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	36 mm
회전 반경	131 mm
회전 간섭	262 mm
덤 직경	60 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	77 mm
플레이트 너비	67 mm
플레이트 홀 길이(최소)	46.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)	51.5 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	56 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	61.5 mm
플레이트 구멍 직경	8.5 mm

제품 정보

AGILA

2477UAP150P50

EAN 4031582302325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

AGILA

2477UAP150P50

EAN 4031582302325



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

