



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ● |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Linea                      |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора   |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 130 kg                     |
| Електропровідність                 | Ні                         |
| Нержавіюча сталь                   | Так                        |
| Статичний Вантажопідйомність       | 260 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                      |
| Загальна висота                    | 148 mm                     |
| Загальна ширина                    | 82 mm                      |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід                        |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо     |
| Поворотний вузол    | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір               | Сіро-білий (RAL9002)            |
| Офсет (Зсув)        | 40 mm                           |
| Радіус повороту     | 109 mm                          |
| Поворотне з'єднання | 218 mm                          |
| Діаметр ковпачка    | 52 mm                           |

## КОЛЕСО

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                                          |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний                           |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем                           |
| Діаметр                 | 125 mm                                            |
| Протектор               | 20 mm                                             |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                                   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина, відстань Отвір під болт США |
| Довжина пластини                          | 95 mm                                            |
| Ширина тарілки                            | 70 mm                                            |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 72 mm                                            |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 76 mm                                            |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 44,5 mm                                          |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 52 mm                                            |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm                                            |

# LINEA


5940UAC125P52 RAL9002

EAN 4031582352993



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Нагорода  
Interzum



IF  
Дизайн  
Award