

# ALPHA

3470DIR125R05-28X45

EAN 4031582303445



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	70 kg
Statički Nosivost	140 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	158 mm
Ukupna težina	1,414 kg

## TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	37 mm
Teškoća gazaćeg omotac (A)	80 Šešelj A

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	40 mm
okretni radijus	102,5 mm
Otpor okretanju	205 mm

## PRILAGODAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	28 mm
Dužina sraf	45 mm

# ALPHA

3470DIR125R05-28X45

EAN 4031582303445



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

