PRODUCTINFORMATIE

ICS

5328PJX125P51 7001 INOX

EAN 4031582310269



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	ICS
Type	Bokwiel
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	166 mm
Totale breedte	52 mm
Totaal gewicht	0,7 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Diameter koepel	52 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Precisie kogellagers Afgedicht
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Geïntegreerde garenbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	50 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	75 mm
Diameter plaatgat	11 mm

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5328PJX125P51 7001 INOX


EAN 4031582310269

Bestelnummer 00027291

Producttekeningen







IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH