

AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila twin
Typ krytu	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	103 mm
Celková hmotnost	0,67 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Kuželové ložisko Nerezové
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	28 mm
Radius otočení	65,5 mm
Otočné rušení	131 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková deska s brzdovými prvky
Délka dlahy	70 mm
Šířka desky	55 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	51 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	57 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	41 mm
Průměr otvoru dlahy	5,5 mm

AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

