

# AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila twin
Typ	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	103 mm
Celková hmotnost	0,67 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Kuželové ložisko Nerezové
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Vyosení	28 mm
Poloměr otáčení	65,5 mm
Průměr otáčení	131 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková deska s brzdovými prvky
Délka plotny	70 mm
Šířka plotny	55 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	51 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	57 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	41 mm
Průměr otvoru plotny	5,5 mm

# AGILA TWIN

2976UAE075P54

EAN 4031582302882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

