INFORMAȚII DESPRE PRODUS

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●○○○
Atriție	●●●●●
Rezistență la coroziune	●●●●●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Duratech heat
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	100 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	280 °C
Greutate totală	0,21 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Termoset Plastic, rezistent la căldură
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Bucșă rulment uscată
Roată	Negru
Diametru	80 mm
Benză de rulare	35 mm
Diametrul găurii Axă	8 mm
Lungime butuc	45,5 mm
Lățimea corpului	35 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	90 pe malul D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695

Numărul de comandă 00035369

Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH