

COMPACTA

1430POI050P60-59x47

EAN 4031582336689

Numéro de commande 00033360



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	66 mm
Largeur totale	43 mm
Poids	0.14 kg

CHAPE

Déport	16 mm
Rayon d'encombrement	41 mm
Diamètre d'encombrement	82 mm
Diamètre du dôme	43 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	21 mm
Largeur du corps de roue	21 mm

RACCORD

Longueur de la platine	59 mm
Largeur de la platine	47 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	35 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	46 mm
Diamètre des trous de la platine	6.7 mm

COMPACTA

1430POI050P60-59x47

EAN 4031582336689

Numéro de commande 00032260

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

