

# GALEA

5077PJH100P30-10

EAN 4031582378993



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Galea                              |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 139 mm                             |
| Largeur totale                  | 66 mm                              |
| Poids                           | 0,459 kg                           |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Pare-fils             | Avec pare-fils             |
| Diamètre              | 100 mm                     |
| Largeur du bandage    | 30 mm                      |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                 |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Polyamide                |
| Forme de la chape       | Capotée                  |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Déport                  | 40 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 128 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 256 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 59 mm                    |

## FIXATION

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation         | Trou central |
| Diamètre du trou central | 10 mm        |

# GALEA

5077PJH100P30-10

EAN 4031582378993



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

