

# NOVATECH

ITB 250X55-Ø30 HL60

EAN 4031582397970  
Bestelnummer 00861407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wielkern materiaal            | Aluminium             |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten |
| Lager                         | boring met spiebaan   |
| Kleur Wiel                    | Honinggeel (RAL1005)  |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes    |
| Diameter                      | 250 mm                |
| Breedte Loopvlak              | 55 mm                 |
| Asgatdiameter                 | 30 mm                 |
| Naaflengte                    | 60 mm                 |
| Breedte wielkern              | 55 mm                 |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A            |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D            |

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Novatech                      |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 1200 kg                       |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 1000 kg                       |
| Statisch Draagvermogen       | 2000 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totaal gewicht               | 1,838 kg                      |

# NOVATECH

ITB 250X55-Ø30 HL60

EAN 4031582397970  
Bestelnummer 00861407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

